



VAISALA

GMP251 二氧化碳探头
针对 % 级测量



特性
· 测量范围 0 ... 20 %CO₂ · 配有模拟和数字输出的智能、独立探头 · 可与 Indigo 数据处理单元和 Insight 电脑软件兼容 · 工作温度范围宽 (-40 ... +60 °C) · IP65 等级的外壳 · 用于 CO₂ 补偿的集成式温度测量 · 提供气压、氧气和湿度补偿 · 传感头加热预防冷凝 · 可与 Indigo 变送器、RFL100 数据记录仪和 Insight 电脑软件兼容

维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳探头 GMP251 是一款用于测量二氧化碳的智能探头。这款测量设备用于苛刻的应用环境（例如生命科学恒温箱）中，这些环境要求测量性能稳定、可靠和准确。

优点
· 良好的稳定性 · 可靠和准确 · 随附维萨拉公司出具的校准证书

GMP251 基于维萨拉 CARBOCAP 技术，具有良好的稳定性。新型的红外线 (IR) 光源取代传统的白炽灯泡，延长了 GMP251 的使用寿命。

GMP251 包含一个内部温度传感器，可根据环境温度补偿 CO₂ 测量。压力和背景气的效果也能进行补偿。测量范围是 0 ... 20 %CO₂，传感器性能针对 5 %CO₂ 测量进行了优化。

探头的工作温度范围广泛 (-40 ... +60 °C)，探头外壳分类为 IP65。加热内部传感头，预防冷凝。GMP251 也耐受灰尘和大多数化学品（如 H₂O₂ 和酒精类清洁剂）。

使用简单

GMP251 是一款易于使用的紧凑型探头，采用快速的即插即用安装方式。探头表面光滑，易于清洁。探头提供几个输出选项，包括模拟电流和电压输出以及支持 Modbus® 协议的数字 RS-485 输出。

如果采用延长的输出范围和配置选项，GMP251 可以连接到 Indigo 系列变送器。请参见 www.vaisala.com/indigo。

如需轻松使用现场校准、设备诊断分析和配置功能，可将探头连接到维萨拉 Insight PC 软件。请访问 www.vaisala.com/insight。

应用

GMP251 是以下领域的理想选择：生命科学恒温箱、冷藏、水果蔬菜运输，以及需要稳定精确的百分比级别 CO₂ 测量的苛刻场合。

提供配备气口的流通适配器配件，可使用管道通过单独的泵轻松灵活地进行远程测量。还可以添加多路复用器，以从多个位置采集气体样本。¹⁾

1) 维萨拉不提供第三方泵和多路复用器。

技术数据

测量性能

测量范围	0 ... 20 %CO ₂
准确度 ¹⁾	
5 %CO ₂ 下	±0.1% CO ₂
在 0 ... 8 %CO ₂	±0.2% CO ₂
在 8 ... 20 %CO ₂	±0.4% CO ₂
校准不确定性	
5 %CO ₂ 下	±0.07 % CO ₂
20 %CO ₂ 下	±0.27 % CO ₂
长期稳定性	
0 ... 8 % CO ₂ 下	±0.3 %CO ₂ /年
8 ... 12 % CO ₂ 下	±0.5 %CO ₂ /年
12 ... 20 % CO ₂ 下	±1.0 %CO ₂ /年
温度系数	
有补偿, 5 %CO ₂ , 0 ... +50 °C	< ±0.05 %CO ₂
有补偿, 0 ... 20 % CO ₂ , -40 ... +60 °C	±0.045 % 读数/°C
无温度补偿, 5 % CO ₂ (典型值)	-0.25 % 读数/°C
压力依存性	
有补偿, 5 %CO ₂ 700 ... 1100 hPa	±0.05 %CO ₂
有补偿, 0 ... 20 %CO ₂ 500 ... 1200 hPa	±0.015% 读数/hPa
无补偿 (典型值)	+0.15% 读数/hPa
湿度依赖性	
有补偿, 0 ... 20 %CO ₂ , 0 ... 100 %RH	读数的 ±0.7 % (+25 °C 下)
无补偿 (典型值)	+0.05 % 读数 / %RH
O ₂ 依赖性	
有补偿, 0 ... 20 %CO ₂ , 0 ... 90 %O ₂	读数的 ±0.6 % (+25 °C 下)
无补偿 (典型值)	读数的 -0.08 %/ %O ₂
启动、预热和响应时间	
+25 °C 下的启动时间	< 10 s
完整规范预热时间	< 4 min
响应时间 (T90):	
采用标准过滤器	< 1 min
流通选件 > 0.1 l/min	< 1 min
采用喷射护罩	< 2 min
流量依赖性 (流通选件)	
流量依赖性:	
< 1 l/最小流量	无影响
1 ... 10 l/最小流量	< 0.6 % 读数/ l/min

1) 25 °C 和 1013 hPa 下的准确度 (包括可重复性和非线性) 。

合规性

欧盟法规	EMC, RoHS
符合 EMC 标准	EN 61326-1, 基本电磁环境
合规性标志	CE, RCM


工作环境

CO ₂ 测量的工作温度	−40 ... +60 °C ¹⁾
存储温度	−40 ... +70 °C
湿度	0 ... 100 %RH, 无冷凝
冷凝预防	通电时传感器加热
IP 评级, 探头体	IP65
化学耐受性 (清洗期间的临时暴露)	· H₂O₂ (2000 ppm, 非浓缩) · 含酒精的清洗剂 (例如乙醇和异丙醇) · 丙酮 · 醋酸
压力	
补偿	500 ... 1100 hPa
工作	< 1.5 bar
气流 (流通选件)	
运行范围	< 10 l/min
推荐范围	0.1 ... 0.8 l/min

1) 当探头完全安装在可测量条件内且电源打开时, 探头偶尔可短暂暴露于 +90 °C 的环境中。准确度规范不适用于 +60 °C 以上的环境中。

机械规范

重量, 探头	45 g
连接器类型	M12 5-pin 公
材料	
探头外壳	PBT 聚合物
过滤器	PTFE 膜、PBT 聚合物网格
接头	镀镍黄铜
尺寸	
探头直径	25 mm
探头长度	96 mm



GMP251 尺寸


输入和输出

模拟输出	· 0 ... 5/10 V（可扩展），最小负载 10 kΩ · 0/4 ... 20 mA（可扩展），最大负载 500 Ω
数字输出	RS-485 之上： · Modbus · 维萨拉行业协议
工作电压	
使用的数字输出	12 ... 30 VDC
使用的电压输出	12 ... 30 VDC
使用的当前输出	20 ... 30 VDC
功耗	
典型（连续运行）	0.4 W
最大	0.5 W


备件和配件

标准膜过滤器	ASM211650SP
多孔烧结 PTFE 过滤器	DRW243649SP
明线探头电缆 (1.5 m)	223263SP
带裸线的探头电缆 (1.5 m)，已屏蔽	254294SP
明线探头电缆 (3 m)	26719SP
明线探头电缆 (10 m)	216546SP
带裸线和 90° 插头的探头电缆 (0.6 m)	244669SP
带裸线和 90° 插头的探头电缆 (1.5 m)	255102
配备气口的流通适配器	ASM211697SP
Indigo USB 适配器提供适用于 ¹⁾	USB2
MI70 探头连接电缆	CBL210472
GMP250 探头的扁平电缆，M12 5 针	CBL210493SP
探头安装夹子（2 件）	243257SP
探头安装法兰	243261SP
校准适配器	DRW244827SP
防溅板	ASM212017SP


1) Windows 的维萨拉 Insight 软件，网址为 www.vaisala.com/insight



探头安装法兰尺寸



探头安装法兰尺寸，横截面



配备气口的流通式适配器。适用于内径为 4 mm 的管。