

gentec-EO

UP55C-2.5KW-HD-D0

热探测器的激光功率测量高达2500 W。



产品系列主要特性

- 高密度吸收器
- 低价格的性能和速度
- 同时测量非常低和非常高的功率(高达2500W)，响应时间非常迅速。——款更高功率解决方案、更具性价比的紧凑而灵活的检测器。
- 智能接口
- 包含所有的校准数据
- 兼容性支架
- STAND-S-443-C

规格

测量能力	
最大平均功率(连续) ¹	2500 W
最大平均功率(1 分钟) ²	2500 W
噪声等效功率 ³	200 mW
光谱范围 ⁴	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ⁵	3.5 s
功率校准不确定性 ⁶	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 最小冷却流 3 公升/分钟, 水温 ≤ 22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 2. 最小冷却流 3 公升/分钟, 水温 ≤ 22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 4. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 5. 按照预期。 6. 包含功率线性。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	45 kW/cm²
最大能量密度 ²	1 J/cm²
1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	水
孔径	55 mm
吸收器	HD
尺寸	116H x 116W x 37D mm
重量	3.3 kg
订购信息	
UP55C-2.5KW-HD-D0	202174
UP55C-2.5KW-HD-BLU-D0	203543



UP55C-2.5KW-HD-INT-D0	203195
UP55C-2.5KW-HD-IDR-D0	205133

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表